

# PHILIPS

Fényforrás 75 W  
A60 E27

LED

2700 K

1055 lm

15000 óra



8720169253841



## Modern LED-es izzó a lakásba

Modern, LED-es fényforrás, amely általános világítási megoldást kínál a mindennapi beltéri tevékenységekhez. Azonnali megtakarítást érhet el az energiaköltségek terén, és anélkül csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát, hogy le kellene mondania a jó minőségű világításról.

### **Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe**

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

### **Válasszon fenntartható megoldást**

- Megbízhat abban, ami a Philips csomagolásán olvasható.
- Nem tartalmaz higanyt

# Fénypontok

## **Helyettesíti a hagyományos izzót**

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

## **UV- és IR-sugárzás nélkül**

A fénysugár nem tartalmaz infravörös fényt, ami azt jelenti, hogy nem sugároz hőt, és mivel nincs ultraibolya fény sem, a szövetek és tárgyak, amelyeket ez a fény megvilágít, nem fakulnak ki.

## **Nem tartalmaz higanyt**

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Üveg típusa: Matt
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

## Fényforrás méretei

- Magasság: 10,8 cm
- Szélesség: 6 cm

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 180 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1055 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő
- Színkód: 827 | CCT of 2700K

## Egyéb

- EyeComfort: Nem

## Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 105 lm/W

## Csomagolási információk

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Termék megnevezése: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.54
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 10 W
- Teljesítmény: 75 W

## A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 10,8 cm

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169253841
- Nettó tömeg: 0,03 kg
- Bruttó tömeg: 0,04 kg
- Magasság: 13,8 cm
- Hosszúság: 6,2 cm
- Szélesség: 6,2 cm
- Cikkszám (12NC): 929002306595



Kiadás dátuma:  
2024-06-24  
Verzió: 0.321

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)