

PHILIPS

Fresco süllyesztett
lámpa 4,6 W

Kültéri lámpatestek

2700 K

Fekete

Vízálló



8720169266858



Írányítsa könnyedén a kiváló minőségű LED-fényt oda, ahová csak szeretné

A Philips Fresco süllyesztett spotlámpa gyönyörű LED-fénye a kert legszebb részeit emeli ki, vagy egyszerűen csak megvilágítja a sötét területeket. A lámpa anyaga rozsdamentes acél, és az állítható lámpafejjel a fénysugár irányítható.

Egyszerű használat

- Állítható fejjű szpotlámpa

Korszerű LED-jelzőfény

- Kiváló minőségű LED lámpa

Prémium minőség

- Tartós, kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP23 – időjárásálló

Fénypontok

Állítható fejű szpotlámpa



A szpotlámpa fejét mozgatva, forgatva vagy döntve oda irányíthatja a fényt, ahová szeretné.

Kiváló minőségű LED lámpa

A Philips lámpa LED-fényforrása egyedi fejlesztésű megoldás a Philipstől. Azonnal bekapcsol, optimális fényáramot biztosít, és élénk színeket varázsol otthonába.

Tartós, kiváló minőségű anyagok

A szpotlámpa tartós, kiváló minőségű anyagokból készült, és kidolgozása is rendkívüli. A lámpatest rendkívül masszív és tartós, így magasabb szintre emeli és hosszú éveken keresztül biztosítja otthonának világítását.

IP23 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá a vízállóság érdekében. IP23 besorolása azt jelenti, hogy védett a ráfröccsenő vízzel szemben, és ideális a veranda vagy a terasz megvilágításához.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- 5 év jótállás a LED modulra: Igen
- Állítható fejű spotlámpa: Nem
- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Teljesen időjárásálló: Nem
- Integrált LED: Nem
- Meleg fehér fény: Igen

Kert

- Kert: Kert és terasz

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre terveztük: Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,16 kg
- Kivágás hossza: 8.0 cm
- Kivágás szélessége: 8.0 cm
- Magasság: 11 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Süllyesztett távolság: 11 cm
- Szélesség: 10 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: 355
- Színhőmérséklet: 2700
- Hálózati tápellátás: 220–240 V
- Szabályozható fényerejű lámpatest:
Nem
- A mellékelt fényforrás
energiaosztálya: G
- Foglalat/fejelés: GU10
- Maximum teljesítményű
cserefényforrás: 4.6 W

- IP-kód: IP23
- Védelmi osztály: II. osztály
- Cserélhető fényforrás: Igen
- A fényforrások száma: 1

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169266858
- Nettó tömeg: 0,16 kg
- Bruttó tömeg: 0,28 kg
- Magasság: 10 cm
- Hosszúság: 9 cm
- Szélesség: 10 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-09
Verzió: 0.277

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com