

# PHILIPS

Fényszalag, 5 m,  
RGB

Fényszalagok

RGB

Fehér

Dimmelhető; RGB

8720169309869



## Kellemes fény és kiemelkedő stílus

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint!

**Ambient light effect**

• Hangulatlámpa mód

# Fénypontok

## Hangulatófény mód

A Hangulatófény móddal kellemes, meghitt légkört alakíthat ki.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Fém, Műanyag

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000

## Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Nem
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

## A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 120 fok
- Színvisszaadási index (CRI): -
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

## Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

## Egyéb

- Különösen a következőkre tervezve::  
Hálószoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható, RGB-színek

## Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 70 mA

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.78

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,24 kg
- Magasság: 0,15 cm
- Hosszúság: 500 cm
- Szélesség: 1 cm

## Szerviz

- Jótállás: 2 év

## Műszaki adatok

- Élettartama akár: 20 000 h
- A lámpa teljes fényárama: -
- Színhőmérséklet: RGB
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest:  
Nem
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

## Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169309869
- Nettó tömeg: 0,24 kg
- Bruttó tömeg: 0,33 kg
- Magasság: 20,7 cm
- Hosszúság: 16,6 cm
- Szélesség: 6,6 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21  
Verzió: 0.114

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)