

PHILIPS

UltraEfficient gyertya
formájú fényforrás, átlátszó
40 W B35 E14

Ultra-hatékony


2700 K

485 lm

50 000 óra



8720169310636



UltraEfficient fényforrás, az eddigi legenergiatakarékosabb LED fényforrásunk

A Philips LED fényforrás általános világítási megoldást nyújt a mindennapos beltéri tevékenységekhez. Azonnal elkezdhet takarékoskodni az energiával, és csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát anélkül, hogy a világítás minősége romlana.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart
- Élvezze a LED-ek energiatakarékoságát a fényminőség áldozat nélkül. Azonnal több mint 60% energiát takaríthat meg a normál Philips LED-fényforrásokhoz képest.

Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig kitart

Akár 50 000 órás élettartama révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és több mint 50 éven át élvezheti a tökéletes világítás előnyeit.

Több mint 60% energiát takarít meg a standard LED-ekhez képest

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 9,7 cm
- Szélesség: 3,5 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 50 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 300 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 485 lm

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort, UltraEfficient

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 210 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169310636
- EOC: 872016931063600
- Termék megnevezése: LED CLA 40W B35 E14 2700K CL UE SRT4

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 2,3 W
- Teljesítmény: 40 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 9,7 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1881210

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169310636
- Nettó tömeg: 0,02 kg
- Bruttó tömeg: 0,03 kg
- Magasság: 14,6 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 6,3 cm



Kiadás dátuma:
2024-11-26
Verzió: 0.163

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com