

PHILIPS

Fényszalag, 15 m-
es, RGB

Fényszalagok

RGB

Fehér

Dimmelhető; RGB

8720169322530



Kellemes fény és kiemelkedő stílus

Változtassa szobája hangulatát aktuális tevékenysége szerint!

Ambient light effect

• Hangulatlámpa mód

Fénypontok

Hangulatfény mód

A Hangulatfény móddal kellemes, meghitt légkört alakíthat ki.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Igen
- Integrált LED: Igen
- Be- és kikapcsoló a vezetéken: Igen
- Tartozék tápegységgel: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): -
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2

Fényfüzér/fényszalag

- Toldhatóság: Nem

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve: Hálósoba, Nappali, Étkező, Konyha, Otthoni iroda, Folyosó
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fényszalagok
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Szabályozható, RGB-színek

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 120 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,28 kg
- Magasság: 0,21 cm
- Hosszúság: 1 500 cm
- Szélesség: 1 cm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama: -
- Színhőmérséklet: RGB
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Szabályozható fényerejű lámpatest: Vezeték nélküli fényerő-szabályozás – Ne használja fényerő-szabályozóval
- LED: Igen
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169322530
- Nettó tömeg: 0,45 kg
- Bruttó tömeg: 0,6 kg
- Magasság: 18,7 cm
- Hosszúság: 8,2 cm
- Szélesség: 18,9 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.158

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com