

PHILIPS

Fényforrás 100 W
A60 E27 x2

LED

4000 K

1521 lm

15000 óra



8720169326378



Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

A Philips LED fényforrások hideg fehér világítást biztosítanak kivételesen hosszú élettartam és azonnali, jelentős energiamegtakarítás mellett. Ez a tiszta és elegáns kialakítású fényforrás tökéletes helyettesítője a hagyományos matt fényforrásoknak.

Kiváló minőségű fényforrás

- Szemnyugtató hatású

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Fénypontok

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy,

akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Helyettesíti a hagyományos izzót

Ez a gyönyörű kialakítású és megszokott formájú energiatakarékos LED-es fényforrás a hagyományos izzólámpák tökéletes, fenntartható kialakítású változata.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Matt
- Fényforrás anyaga: Műanyag

Fényforrás méretei

- Magasság: 12 cm
- Szélesség: 6 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 150 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Névleges fényáram: 1521 lm

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 117 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169326378
- EOC: 872016932637800
- Termék megnevezése: LED 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.6
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 13 W
- Teljesítmény: 100 W

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 12 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169326378
- Nettó tömeg: 0,06 kg
- Bruttó tömeg: 0,09 kg
- Magasság: 15,7 cm
- Hosszúság: 6,5 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma: 2024-11-21
Verzió: 0.164

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com