

PHILIPS

Filament, átlátszó,
15 W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 óra



8720169336650



Modern LED-lámpa a lakásba

Legmodernebb LED fényforrásaink általános világítási megoldást nyújtanak a mindennapos beltéri tevékenységekhez. Azonnal elkezdhet takarékoskodni az energiával, és csökkentheti a fényforrások cseréjének gyakoriságát anélkül, hogy a világítás minősége romlana.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Fénypontok

A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrásokhoz hasonló forma és méret

Gyönyörűen formált kialakítású és megszokott formájú, energiatakarékos,

modern, gyertyaizzó formájú standard LED-es fényforrás. A hagyományos gyertyaizzó formájú fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: T20
- Foglalat/fejelés: E14
- Szabályozható: Nem
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Fényforrás anyaga: Üveg

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,6 cm
- Szélesség: 2 cm

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 15 000 h

Környezetvédelem

- Disposal of the product: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 300 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 135 lm

Egyéb

- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Hatásfok: 90 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Termék megnevezése: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 1,5 W
- Teljesítmény: 15 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): F

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,6 cm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz
- EPREL-regisztrációs szám: 1945452

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8720169336650
- Nettó tömeg: 0,01 kg
- Bruttó tömeg: 0,02 kg
- Magasság: 12,8 cm
- Hosszúság: 2,6 cm
- Szélesség: 6,4 cm



Kiadás dátuma:
2025-03-11
Verzió: 0.277

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com