

PHILIPS

Lilin 25W B35 E14

LED

2700K

250lm

15000 jam

220-240 V



8718696454855



Lampu lilin LED bening menambah kilau nyaman untuk rumah Anda

Nikmati lampu LED kuning

Pilihan berkelanjutan

- Tahan lama hingga 15 tahun
- Konsumsi energi sangat rendah; hemat setidaknya 80%

Ciptakan suasana hangat

- Cahaya kuning seperti pijar (2700 K)

Cahaya seketika (LED)

- Cahaya seketika saat dinyalakan

Kelebihan Utama

Tahan lama hingga 15 tahun

Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, lampu LED Philips ini akan menjamin suasana yang Anda inginkan hingga 15 tahun.*

Konsumsi energi sangat rendah



Saat beralih ke lampu Philips LED, Anda segera menggunakan energi hingga 80% lebih rendah tanpa mengesampingkan output dan kualitas cahaya.

Cahaya kuning (2700K)

Cahaya bisa memiliki beragam suhu warna, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah menghasilkan cahaya yang lebih kuning, nyaman dan hangat, sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi menciptakan cahaya yang putih dan lebih berenergi.

Cahaya seketika saat dinyalakan

Tidak perlu menunggu: Lampu Philips LED menghadirkan tingkat kecerahan penuh saat dinyalakan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Bentuk: Candle
- Bentuk lampu: Lilin nondireksional
- Soket: E14
- Kode bentuk lampu: B35
- Lapisan bohlam: Bening
- Dapat diredupkan: Tidak

Dimensi lampu

- Tinggi: 10,6 cm
- Lebar: 3,5 cm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Flux cahaya nominal: 250 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

- Kelompok produk: EyeComfort

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.4
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 4 W
- Watt yang setara: 25 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 10,6 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718696454855
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,05 kg
- Tinggi: 14 cm
- Panjang: 4,5 cm
- Lebar: 4,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-03-18
Versi: 0.732

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.