

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

600mm

4000K

G13

Tidak dapat diredupkan

8718696525050



Lampu kerja LED yang awet dengan kualitas cahaya luar biasa

Meningkatkan ke tabung LED Philips adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Tabung LED Philips ini cocok untuk tempat yang membutuhkan banyak cahaya.

Pilih solusi berkelanjutan

- Nikmati penghematan energi LED tanpa mengorbankan kualitas penerangan. Hemat lebih dari 50% energi secara instan dengan mengganti tabung fluoresen yang ada (dilarang oleh peraturan UE sejak tahun 2023).

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dengan masa pakai 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti sumber cahaya Anda dan nikmati solusi pencahayaan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Pilih pengganti mudah untuk lampu fluoresen lama Anda

- Pengganti sempurna untuk tabung fluoresen linier yang dapat dipasang langsung ke luminer yang ada. Cukup pasang dan nyalakan tanpa perlu repot mengubah pengkabelan.

Kelebihan Utama

Menghemat lebih dari 50% energi dibandingkan dengan lampu fluoresen

**Tahan lama selama 15.000 jam
Cepat dan mudah dipasang**

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Bentuk: Tabung
- Bentuk lampu: T8
- Soket: G13
- Jenis kaca: frosted
- Dapat diredupkan: Tidak
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Kaca

Dimensi lampu

- Tinggi: 60,25 cm
- Lebar: 2,78 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Kaca

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Kisaran suhu ambien: -20 °C hingga 45 °C

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 73
- Suhu warna: 4000 K
- Flux cahaya nominal: 800 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5 s
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 4000 K
- Flux Cahaya: 800 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 100,00 lm/W

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Tanda Persetujuan: Sesuai RoHS, Sertifikat KEMA Keur
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Efikasi: 100 lm/W
- Sesuai EU RoHS: Ya

Informasi kemasan

- Kelompok produk: EyeComfort

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 0.5

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 8 W
- Watt yang setara: 18 W
- Konsumsi Daya: 8 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 60,27 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 15.000 jam

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz
- Frekuensi Garis: 50 to 60 Hz
- Dapat diredupkan: Tidak
- Kompatibilitas Pemberat: EM
- Tutup-Dasar: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696525050
- Berat bersih: 0,09 kg
- Berat kotor: 0,13 kg
- Tinggi: 3 cm
- Panjang: 64,1 cm
- Lebar: 3 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-12-25
Versi: 0.648

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com