

PHILIPS

Spot

LED

5W (50W)

GU5.3 kap

Putih hangat

Tidak dapat diredupkan



8718696579558



Penerangan aksesoris LED tahan lama dengan cahaya terfokus

Lampu sorot LED Philips memberikan berkas cahaya terang dan terfokus, tahan lama, dan sangat hemat energi.

Cahaya tepercaya

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.

Penggantian mudah

- Dapatkan output cahaya maksimal begitu Anda menekan tombol.

Ciptakan suasana hangat

- Cahaya kuning seperti pijar (2700 K)

Pilih solusi berkelanjutan

- Aman untuk ruangan mana pun dan mudah didaur ulang

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas dari infra merah sehingga tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa ultra violet sehingga kain dan barang-barang di bawah lampu tidak akan menjadi kusam.

Menyala seketika

Cahaya langsung bersinar saat lampu dinyalakan, itu janji lampu Philips LED yang hemat energi dan menyala seketika.

Cahaya kuning (2700K)

Cahaya bisa memiliki beragam suhu warna, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah menghasilkan cahaya yang lebih kuning, nyaman dan hangat, sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi menciptakan cahaya yang putih dan lebih berenergi.

Tidak mengandung zat berbahaya

Lampu Philips LED tidak mengandung bahan berbahaya, sehingga aman untuk ruangan mana pun dan mudah didaur ulang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Bentuk: Spot
- Bentuk lampu: Spot direksional
- Soket: GU5.3
- Dapat diredupkan: Tidak

Dimensi lampu

- Tinggi: 46 mm
- Lebar: 50 mm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 24 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Flux cahaya nominal: 400 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 1 s
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 2700 K
- Flux Cahaya: 400 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 80,00 lm/W

Karakteristik lain

- Efikasi: 80 lm/W
- Sesuai EU RoHS: Ya

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 0.5

Konsumsi daya

- Faktor daya: >0.5
- Voltase: 12 V
- Watt: 5 W
- Watt yang setara: 50 W
- Konsumsi Daya: 5 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 4,7 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 15.000 jam
- Tingkat intensitas puncak: 1700 cd

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz
- Frekuensi Garis: - Hz
- Dapat diredupkan: Tidak
- Tutup-Dasar: GU5.3

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696579558
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,05 kg
- Tinggi: 5,5 cm
- Panjang: 4,5 cm
- Lebar: 4,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.529

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.