

PHILIPS

Bohlam 55W A60S
E27

LED

3000K

560lm

15000j

Tidak dapat direduplikasi

8718696822821



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu unggulan

Lampu LED Philips menghadirkan cahaya putih yang sejuk, masa pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna untuk mengganti lampu matte biasa.

Hemat energi

- Lampu yang mengurangi konsumsi energi

Ciptakan suasana hangat

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Menyala seketika

Kelebihan Utama

Hemat energi
LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari



LED Philips sehari-hari adalah lampu yang sempurna untuk kebutuhan dasar lampu Anda. Lampu ini memberikan cahaya yang indah dan performa LED andal dengan harga terjangkau.

Menyala seketika

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 11 cm
- Lebar: 6 cm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 25.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 700 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 930 | CCT of 3000K

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Efikasi: 116 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718696822821
- EOC: 871869682282100
- Nama produk: LEDBulb 6W E27 3000K 230V 1CT/12 9 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt: 6 W
- Watt yang setara: 65 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 11 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696822821
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 10,7 cm
- Panjang: 6,1 cm
- Lebar: 6,1 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-03-08
Versi: 0.531

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com