

PHILIPS

Bohlam 120W A67
E27

LED

3000K

1650lm

10000j



8718699640477



Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dirancang agar nyaman di mata

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang terlalu kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang, Anda dapat menerangi dunia menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Dapat diredupkan: Tidak
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 13,2 cm
- Lebar: 6,8 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Kisaran suhu ambien: -20 hingga +45 °C

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 1650 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5 s
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 3000 K
- Flux Cahaya: 1.650 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 113 lm/W

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Efikasi: 113 lm/W
- Sesuai EU RoHS: Ya

Informasi kemasan

- EAN: 8718699640477
- EOC: 871869964047700
- Nama produk: LEDBulb 14.5W E27 3000K 230VA67 1CT/6APR

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 0.51

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 14,5 W
- Watt yang setara: 120 W
- Konsumsi Daya: 14,5 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 13,2 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 12.000 jam

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz
- Dapat diredupkan: Tidak
- Tutup-Dasar: E27

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699640477
- Berat bersih: 0,13 kg
- Berat kotor: 0,17 kg
- Tinggi: 13,8 cm
- Panjang: 6,9 cm
- Lebar: 6,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.95

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.