

PHILIPS

Bohlam 160W A80
E27

LED

6500K

2300lm

10000j



8718699640538



Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, awet, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain modern dan elegan, lampu yang dapat diredupkan ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.

Didesain agar terlihat cantik saat menyala dan mati

- Terlihat cantik saat mati dan menyala

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Terlihat cantik saat mati dan menyala



"Lampu menawan ini dilengkapi filamen yang terlihat, sehingga menambah gayadan nostalgia untuk setiap ruangan. Terlihat cantik saat menyala dan mati."

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Dapat diredupkan: Tidak
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 15,5 cm
- Lebar: 8 cm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Kisaran suhu ambien: -20 hingga +45 °C
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 2300 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5 s
- Suhu Warna Terkorelasi (Nom): 6500 K
- Flux Cahaya: 2.300 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 121 lm/W

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Efikasi: 121 lm/W
- Sesuai EU RoHS: Ya

Informasi kemasan

- EAN: 8718699640538
- EOC: 871869964053800
- Nama produk: LEDBulb 19W E27 6500K 230VA80 1CT/6APR

Daya

- Faktor Daya (Fraksi): 0.51

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 19 W
- Watt yang setara: 160(160W for Incandescent;35W CFL) W
- Konsumsi Daya: 19 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 15,5 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 12.000 jam
- Tingkat intensitas puncak: N/A cd

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz
- Dapat diredupkan: Tidak
- Tutup-Dasar: E27

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699640538
- Berat bersih: 0,15 kg
- Berat kotor: 0,19 kg
- Tinggi: 16,2 cm
- Panjang: 8,2 cm
- Lebar: 8,2 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-03-08
Versi: 0.207

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.