

# PHILIPS

Bohlam 80W T60  
E27

LED

3000K

1200lm

15000j

8719514252530



## Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Ganti ke cahaya yang lebih terang

# Kelebihan Utama

## LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

## EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyorotan lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T60
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak

## Dimensi lampu

- Tinggi: 11,05 cm
- Lebar: 6 cm

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 1200 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 830 | CCT of 3000K

## Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Karakteristik lain

- Efikasi: 109 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8719514252530
- EOC: 871951425253000
- Nama produk: LEDBright 11W E27 3000K 230V 1CT/12 INDO

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 11 W
- Watt yang setara: 80 W

## Dimensi dan berat produk

- Panjang: 11,05 cm

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514252530
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 11,8 cm
- Panjang: 6,2 cm
- Lebar: 6,2 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2024-11-21  
Versi: 0.169

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.