

# PHILIPS


## Lampu linier Bar

LED Pintar

Warna-warni

Lampu bar serbaguna

Mudah dipasang dan digunakan



8719514435179



## Jadikan ruang kecil Anda terang dengan suasana

Jika Anda memiliki rak atau sudut yang membutuhkan penerangan aksen, coba lampu Bar kami. Bar tipis ini memancarkan banyak warna dan mudah dipasang di ruang kecil. Cukup miringkan pada salah satu sisinya untuk menyesuaikan sudut cahaya. Anda lebih suka cahaya yang lebih panjang? Hubungkan bar kedua untuk menggandakan efeknya.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

### Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

**Faktor bentuk**

- Desain ramping untuk penggunaan serbaguna

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

## Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Jutaan warna dan mode cahaya dinamis




Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

## Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

## Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

## Lampu bar serbaguna



Miringkan bar lampu ini pada suatu sudut untuk memancarkan cahaya warna-warninya di lemari atau rak. Perkuat pencahayaan aksen yang indah di setiap sudut atau dinding dengan menghubungkan dua bar lampu. Kabel disertakan.

# Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Persegi panjang

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

### Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EyeComfort: Y

### Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 75 mA
- Efikasi: 72 lm/W

### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.7
- Voltase: 220–240 V

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,7 kg
- Tinggi: 4,2 cm
- Panjang: 60 cm
- Lebar: 4,5 cm

### Layanan

- Garansi: 2 tahun

### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 25.000 jam
- Total lumen output lampu: 800
- Warna cahaya: 2200–6500 (RGB)
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Redup Nirkabel – Jangan gunakan dengan peredup
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 10.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8719514435179
- Berat bersih: 0,7 kg
- Berat kotor: 0,9 kg
- Tinggi: 8,7 cm
- Panjang: 5,9 cm
- Lebar: 40,5 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-03-10  
Versi: 0.89

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)