

PHILIPS

Bohlam 45W A60S
E27 x4

LED

6500K

420lm

15000j

8719514460256



Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Dirancang agar nyaman di mata

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri



Dirancang agar nyaman di mata



mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Pencahayaan yang terlalu kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang, Anda dapat menerangi dunia menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 11 cm
- Lebar: 6 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 25.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 460 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 965 | CCT of 6500K

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Efikasi: 115 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8719514460256
- EOC: 871951446025600
- Nama produk: LEDBulb 4W E27 6500K 230V 4CT/3 9 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.4
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt: 4 W
- Watt yang setara: 49 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 11 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514460256
- Berat bersih: 0,12 kg
- Berat kotor: 0,18 kg
- Tinggi: 11,9 cm
- Panjang: 6,2 cm
- Lebar: 24,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-01-22
Versi: 0.32

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.