

PHILIPS

Filamen Bening
40W G95 E27

LED Pintar

Lampu pintar warna-warni

Hingga 470 lumen

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara

8720169171183



Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara

Lampu filamen LED pintar Philips dimaksudkan untuk dilihat—lampu ini tetap terlihat bagus bahkan saat dimatikan. Tetapi tunggu sampai Anda menyalakannya! Bola cahaya transparan yang dapat diredupkan ini memenuhi ruangan Anda dengan jutaan warna dan corak cahaya putih dari nyaman hingga sejuk. Nikmati tampilan klasik lampu filamen pijar antik sekaligus mendapatkan manfaat hemat energi dari LED. Dan karena sudah dilengkapi dengan teknologi terhubung WiZ, Anda dapat dengan mudah mengontrolnya menggunakan Wi-Fi dan aplikasi WiZ, remote, atau suara Anda.

Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Fitur kesehatan preset

8720169171183

Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset

Kelebihan Utama

Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kontrol dari mana saja

Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Kendali Suara

Dapatkan pengendalian handsfree untuk lampu Anda dengan menggunakan suara dan Google Assistant, Amazon Alexa, atau Siri Shortcuts. Gunakan perintah suara sederhana untuk menyalakan atau mematikan lampu, mencerahkan dan meredupkan, mengubah warna, dan mengatur Suasana Cahaya kustom.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Fitur kesehatan preset

Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

Jutaan warna dan mode cahaya dinamis

Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: G95
- Soket: E27
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Jenis kaca: Bening
- Dapat diredupkan: Redup Nirkabel

Dimensi lampu

- Tinggi: 14,2 cm
- Berat: 0,065 kg
- Lebar: 9,5 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 20.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2200-6500 (RGB) K
- Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
- Flux cahaya nominal: 470 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 47 mA
- Efikasi: 74 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8720169171183
- EOC: 872016917118300
- Nama produk: Wi-Fi BLE 6.3W G95 E27 RGB CL 1CT/6

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 6,3 W
- Watt yang setara: 40 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 14,2 cm

Nilai terukur

- Nilai masa pakai: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 470 lm
- Daya listrik terukur: 6.3 W

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169171183
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,15 kg
- Tinggi: 15,5 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Lebar: 10,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.177

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.