

# PHILIPS

Bohlam

LED

7,5 W-100 W

E27

Putih Hangat

8720169233744



## Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian bohlam, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

### Pilih solusi berkelanjutan

- Hemat biaya dan ramah lingkungan
- Lampu dengan masa pakai lama - Tahan hingga 50 tahun

# Kelebihan Utama

## LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang

akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

## Lampu dengan masa pakai lama - Tahan hingga 50 tahun

Dengan masa pakai hingga 50.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 50 tahun.

## Hemat energi hingga 90%

Teknologi LED menghemat hingga 90% konsumsi energi dibandingkan lampu standar. Harga lampu ini sebanding dengan penghematan yang dihasilkan, sehingga Anda bisa menghemat uang tahun demi tahun. Teknologi ini juga membantu melindungi lingkungan.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Kaca

## Dimensi lampu

- Tinggi: 10,4 cm
- Lebar: 6 cm

## Desain dan lapisan

- Bahan: Kaca

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 50.000 jam

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Flux cahaya nominal: 1500 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 827 | CCT of 2700K

## Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Karakteristik lain

- Efikasi: 200 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8720169233744
- EOC: 872016923374400
- Nama produk: LED CLA A60 7.5W E27 2700K FR UE 1CT/12

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 7,5 W
- Watt yang setara: 100 W

## Dimensi dan berat produk

- Panjang: 10,4 cm

### Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169233744
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 12 cm
- Panjang: 6,6 cm
- Lebar: 6,6 cm
- Nomor material (12NC):  
929003667209



Tanggal dikeluarkan:  
2024-09-06  
Versi: 0.147

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.