

# PHILIPS

Downlight

Sangat Efisien

4000K

Putih

8720169235083



## UltraEfficient Downlight, memberikan solusi paling hemat energi untuk Anda

Philips telah mengembangkan Downlight Ultra Efisien yang menggunakan teknologi baru untuk menghilangkan emisi karbon, mengurangi limbah materi, dan penggunaan energi yang lebih rendah. Dengan masa pakai 50.000 jam yang luar biasa, produk ini dapat bertahan hingga 3 kali lipat lebih lama dibandingkan Downlight LED Philips yang setara. Hal terpenting untuk menjadikan bumi lebih ramah lingkungan.

### **Solusi cahaya berkelanjutan**

- Philips menawarkan garansi 5 tahun untuk modul LED dan driver

### **Efek cahaya**

- Diffuser berkualitas tinggi Cahaya terang lembut dengan distribusi seragam

### **Bahan & lapisan**

- Bahan logam berkualitas tinggi

# Kelebihan Utama

## Garansi 5 tahun untuk sistem LED



Selain garansi 2 tahun standar untuk lampu ini, Philips menawarkan garansi 5 tahun untuk sistem LED, yakni mencakup modul LED dan driver dalam lampu ini.

## Bahan logam berkualitas tinggi

Bahan logam yang tahan lama dan atraktif untuk lapisan yang kuat.

## Diffuser berkualitas tinggi Cahaya terang lembut dengan distribusi seragam

Diffuser berkualitas tinggi ini mendistribusikan cahaya lembut secara merata ke seluruh ruangan Anda.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: RoundRectangle

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 51 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 25.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: UltraEfficient

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 22 mA
- Efikasi: 155 lm/W

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.35

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,083 kg
- Panjang tampilan cahaya: 8.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 8.0 cm
- Tinggi: 4,95 cm
- Panjang: 9,5 cm
- Jarak resesi: 0,2 cm
- Lebar: 9,5 cm

#### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 50.000 jam
- Diameter: 95 mm
- Total lumen output lampu: 310
- Warna cahaya: 4000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:  
Tidak
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 2
- Kode IP: IP20

- Kelas perlindungan: Kelas II

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169235083
- Berat bersih: 0,08 kg
- Berat kotor: 0,11 kg
- Tinggi: 9,8 cm
- Panjang: 5,4 cm
- Lebar: 9,8 cm
- Nomor material (12NC):  
929003248120



Tanggal dikeluarkan:  
2024-06-17  
Versi: 0.144

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.