

# PHILIPS

Spot 50W PAR16  
GU10

LED Pintar

Lampu pintar warna-warni

Hingga 345 lumen

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol dengan aplikasi atau  
perintah suara

8720169296824



## Smart lighting untuk kehidupan sehari-hari Anda

Soroti kenyamanan dan kesejahteraan Anda! Titik cerdas ini memiliki bentuk standar GU10 yang Anda kenal dan sukai, namun lensa kaca aslinya menghadirkan sentuhan ekstra elegan. Dan mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dari standar: cahaya putih yang dapat disesuaikan untuk semua kebutuhan dan suasana hati Anda. Jadwalkan cahaya putih sejuk saat Anda perlu menyelesaikan sesuatu, atau cahaya putih hangat yang nyaman saat Anda ingin bersantai, apa pun yang memungkinkan Anda menjalani kehidupan di rumah yang terbaik dan ternyaman. Semua ini ditambah kontrol melalui suara Anda, remote WiZ, atau aplikasi WiZ baik saat Anda di rumah maupun di luar rumah. Spot Philips Smart GU10 terhubung menggunakan Wi-Fi yang ada, perangkat keras, jaringan, atau pengaturan tambahan tidak diperlukan.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

**Smart control**

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.

**Fitur pintar**

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Otomatiskan lampu Anda. Berfungsi dengan produk Connected by WiZ.

**Mode cahaya**

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Cahaya putih sejuk

**Faktor bentuk**

- Penyebaran cahaya seragam

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

## Mengotomatiskan lampu Anda



Anda dapat mengatur lampu untuk menyala/mati atau mengubah mode cahaya sesuai dengan deteksi gerakan. Fitur ini berfungsi dengan semua produk Connected by WiZ.

## Penyebaran cahaya seragam



Dapatkan cahaya merata di seluruh ruangan dengan lampu ini, yang mendistribusikan cahaya lembut dan terangnya secara merata ke seluruh ruangan.

## Kendalikan dari mana saja




Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Jutaan warna dan mode cahaya dinamis



Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Cahaya putih sejuk



Cerahkan rumah Anda dengan cahaya putih dingin yang memberi energi. Lampu pintar yang menyesuaikan dengan aktivitas harian Anda.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: PAR16
- Soket: GU10
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Jenis kaca: Bening
- Dapat diredupkan: Redup Nirkabel

## Dimensi lampu

- Tinggi: 5,5 cm
- Berat: 0,05 kg
- Lebar: 5 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 36 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 2200-6500 (RGB) K
- Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
- Flux cahaya nominal: 400 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

## Lain-lain

- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 40 mA
- Efikasi: 85 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8720169296824
- EOC: 872016929682400
- Nama produk: Wi-Fi BLE 4.7W/50W GU10 GLASS RGB 1CT/6

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.48
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt: 4,7 W

## Dimensi dan berat produk

- Panjang: 5,5 cm

## Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 36 °
- Nilai masa pakai: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 400 lm
- Tingkat intensitas puncak: 550 cd
- Daya listrik terukur: 4.7 W

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169296824
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2024-12-23  
Versi: 0.55

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.