

PHILIPS

Bohlam 120W A60
E27 x4

LED

6500K

1800lm

15000 jam

8720169306189



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih memberikan solusi penerangan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan segera menghemat biaya energi dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengorbankan kualitas penerangan Anda.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Ganti ke cahaya yang lebih terang

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyinaran lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 12 cm
- Lebar: 6 cm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 1800 lm

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Efikasi: 124 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8720169306189
- EOC: 872016930618900
- Nama produk: LEDBulb 14.5W E27 6500K 230V 4CT/3 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt: 14,5 W
- Watt yang setara: 120 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 12 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169306189
- Berat bersih: 0,14 kg
- Berat kotor: 0,2 kg
- Tinggi: 12,9 cm
- Panjang: 6,2 cm
- Lebar: 24,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-02-24
Versi: 0.49

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com