

# PHILIPS

Lampu Tanam  
Becken Tanam

Lampu Tersembunyi

3000K

Abu-abu metalik

8720169363243



## Cahaya dan gaya terbaik

Sangat tersembunyi untuk kenyamanan visual

### Sesuaikan interior Anda

- Bentuk ekspresif dan elegan

### Efek cahaya

- Efek visual berlapis-lapis Desain bertingkat dinamis

### Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 25.000 jam

# Kelebihan Utama

## Bentuk ekspresif dan elegan

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

## Efek visual berlapis-lapis Desain bertingkat dinamis

Desain bertingkat dinamis ini memberikan kesan mencolok yang menambah sentuhan kreatif ke ruangan Anda.

## Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan

cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

## Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 25.000 jam

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Abu-Abu Metalik
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 50 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah, Lorong
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 90 mA
- Efikasi: 86 lm/W

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Watt: 11 W

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,176 kg
- Panjang tampilan cahaya: 7.0-7.5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 7.0-7.5 cm
- Tinggi: 8 cm
- Jarak resesi: 5 cm

## Layanan

- Garansi: 3 tahun

#### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 25.000 jam
- Diameter: 85 mm
- Total lumen output lampu: 950
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:  
Tidak
- LED: Y
- Kode IP: IP20

- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169363243
- Berat bersih: 0,18 kg
- Berat kotor: 0,22 kg
- Tinggi: 9,4 cm
- Panjang: 9,8 cm
- Lebar: 8,6 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2024-12-04  
Versi: 0.73

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.