

PHILIPS

Plafoniera Suede
12 W


Lampade da soffitto

4000 K

Bianco



31801/31/16



Arreda la tua casa con la luce

La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera a LED Philips myLiving Suede è armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca fredda diffusa.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Luce bianca fredda
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

In evidenza

Risparmio energetico




Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Luce bianca fredda




La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e fredda ideale per creare un'atmosfera piena di energia.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Installazione a parete e a soffitto



Installa questa lampada come preferisci: come applique o come plafoniera.

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Crea un'atmosfera elegante

Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 100 mA
- Efficienza: 91 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,38 kg
- Altezza: 7,9 cm
- Lunghezza: 28 cm
- Larghezza: 28 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 280 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1350
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 12
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Numero di sorgenti luminose: 4

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718291533085
- Peso netto: 0,35 kg
- Peso lordo: 0,58 kg
- Altezza: 324 mm
- Lunghezza: 86 mm
- Larghezza: 321 mm
- Codice materiale (12NC): 915004469001



Data di rilascio:
2024-06-15
Versione: 0.637

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com