

PHILIPS

Plafoniera Wawel
36 W

Lampade da soffitto

4000/6500/2700 K

Bianco

Intensità regolabile;
SceneSwitch



31823/31/P5



Luce di qualità per una casa accogliente

La plafoniera Philips myLiving WAWEL è dotata di LED integrati per ottimizzare la resa e in modo uniforme. Controlla la sua luminosità in base al tuo umore grazie alle funzioni sintonizzabili e alla memoria integrata.

Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

Luce LED all'avanguardia

- Regolabile 2.700 - 6.500 K

Risparmio energetico

- 80% di risparmio energetico rispetto alle sorgenti luminose tradizionali

In evidenza

Distribuzione omogenea della luce



80% risparmio energetico



Regolabile



Questa lampadina garantisce un risparmio fino all'80% rispetto a una lampadina standard. Consente di avere un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare anno dopo anno. Inizia subito a risparmiare sulla bolletta.

Questa lampada è regolabile. Puoi impostare il tuo colore di luce preferito; da un bianco caldo (2.700 K) a una luce diurna fredda (6.500 K).

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, SceneSwitch

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 175 mA
- Efficienza: 88 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,19 kg
- Altezza: 6,9 cm
- Lunghezza: 48 cm
- Larghezza: 48 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 480 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 3200
- Colore della luce: 4000/6500/2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696162798
- Peso netto: 1,19 kg
- Peso lordo: 1,97 kg
- Altezza: 53,6 cm
- Lunghezza: 7,3 cm
- Larghezza: 53,6 cm



Data di rilascio:
2025-02-26
Versione: 0.456

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com