

# PHILIPS

Plafoniera Canaval  
18 W

Lampade da soffitto

4000 K

Bianco

Intensità regolabile;  
SceneSwitch



32809/31/P3



## Un'attrezzatura. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

La plafoniera LED Philips Canaval è un apparecchio classico bianco che si adatta a qualsiasi ambiente per offrire un'illuminazione a efficienza energetica, di alta qualità e di lunga durata. Scegli la luminosità che riflette i diversi stati d'animo a casa con la regolazione graduale.

### Facilità d'uso

- Superficie liscia per una facile pulizia

### Effetto luminoso

- Distribuzione omogenea della luce

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata prolungata: fino a 15 anni

### Luce LED all'avanguardia

- Alta luminosità

### Risparmio energetico

- LED integrato come parte del sistema
- 80% risparmio energetico

32809/31/P3

**Tre impostazioni di luce**

- Cambia l'atmosfera utilizzando il tuo interruttore esistente

# In evidenza

## Facile da gestire



## Distribuzione omogenea della luce



## Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 15.000 ore (ossia 15 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando, allo stesso tempo, la giusta atmosfera in casa.

## Alta luminosità

Luce di alta qualità e ad alta emissione luminosa. Il fascio luminoso ha un'apertura di 40°: l'angolo perfetto per l'illuminazione spot.

## Sorgente di luce a LED integrata



Una sorgente di luce affidabile. Con una sorgente di luce a LED integrato, non dovrai più preoccuparti della manutenzione o della sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

## 80% risparmio energetico



Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle sorgenti di luce ad incandescenza standard.

## 3 impostazioni luce SceneSwitch

Con SceneSwitch Brightness Change regoli l'intensità delle luci senza l'uso di un dimmer. Alterna facilmente tre livelli di luminosità con il tuo interruttore.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

**Durata**

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

**Informazioni ambientali**

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

**Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso**

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

**Caratteristiche luce**

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

**Varie**

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, SceneSwitch

**Altre caratteristiche**

- Corrente assorbita dalla lampadina: 150 mA
- Efficienza: 116 lm/W

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Peso netto: 0,66 kg
- Altezza: 6,7 cm
- Lunghezza: 35 cm
- Larghezza: 35 cm

**Service**

- Garanzia: 5 anni

**Specifiche tecniche**

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 350 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2100
- Colore della luce: 4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696169278
- Peso netto: 0,66 kg
- Peso lordo: 0,97 kg
- Altezza: 38,6 cm
- Lunghezza: 7,2 cm
- Larghezza: 38,5 cm



Data di rilascio: 2024-11-21  
Versione: 0.842

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)