

# PHILIPS

Luce a incasso  
Donegal

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Bianco

8718696161029



## Crea un'illuminazione perfetta

Il faretto a incasso Philips Donegal è realizzato con materiali di alta qualità, antipolvere e antiruggine per una semplice manutenzione. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

### Facilità d'uso

- Faretto regolabile

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Zero polvere, zero ruggine

### Di prima qualità

- Facile da pulire

# In evidenza

## Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

## Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

## Zero polvere, zero ruggine

La speciale superficie zero polvere, zero ruggine di questi faretti a incasso previene la raccolta della polvere e assicura una lunga vita al prodotto.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,248 kg
- Lunghezza incasso: 7.0 cm
- Larghezza incasso: 7.0 cm
- Altezza: 4 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 9 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696161029
- Peso netto: 0,25 kg
- Peso lordo: 0,36 kg
- Altezza: 308 mm
- Lunghezza: 103 mm
- Larghezza: 53 mm
- Codice materiale (12NC): 915005424831



Data di rilascio:  
2024-06-28  
Versione: 0.123

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)