

# PHILIPS

Lampada a goccia

LED

40 W

E27

8718696167779



## Completa il look classico

Il cavo Philips è composto da un filo in tessuto e da un portalampada metallico con finiture vintage per creare un'atmosfera classica in casa. Per uno stile più esclusivo, abbinalo a una lampadina LED E27 della collezione Vintage di Philips.

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Cavo di lunghezza regolabile

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Cavo

# In evidenza

## Materiali di alta qualità [cavo]

Questo splendido cavo in tessuto garantisce stabilità alla lampada durante l'installazione. La finitura satinata del portalampada in metallo dà un tocco antico a qualsiasi lampadina.

## Cavo di lunghezza regolabile [cavo]

Il cavo è totalmente regolabile a varie altezze e offre la possibilità di creare un'illuminazione a sospensione elegante ideale per applicazioni come le isole della cucina e il tavolo da pranzo.

## Cavo

Le lampadine Philips possono essere utilizzate insieme a uno dei cavi della collezione classica Philips per dare un tocco retrò alla tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Accessorio
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

## Durata

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000
- Durata nominale: 10.950 ore

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 0,00 lm/W

## Varie

- Caratteristiche aggiuntive: Decorativo

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 330 mA
- Efficienza: 0 lm/W
- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 120-240 V
- Wattaggio: 40 W
- Consumo energetico: 40 W

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,7 cm

## Valori stimati

- Potenza nominale: 40 W

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Frequenza di linea: 50 to 60 Hz
- Attacco: E27

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696167779
- Peso netto: 0,43 kg
- Peso lordo: 0,48 kg
- Altezza: 16,9 cm
- Lunghezza: 7,1 cm
- Larghezza: 16,9 cm



Data di rilascio:  
2025-03-18  
Versione: 0.1039

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.