

# PHILIPS

## LED EM PL-C

LED

1000 lm

4000 K

G24D-3 ROT

Non regolabile



8718696733714



## Facile aggiornamento dei tradizionali apparecchi PLC

Le lampade LED PLC offrono un incredibile risparmio energetico e una lunga durata, sostituendo i vecchi tubi fluorescenti con una moderna ed efficiente tecnologia LED. Perfette per le zone di passaggio generali (corridoi, scale, atri).

### Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce
- Luce bianca fredda

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Luce immediata all'accensione

### Adotta una soluzione sostenibile

- Senza emissione di raggi UV o infrarossi
- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Tubi a lunga durata: resistono fino a 30 anni

# In evidenza

## Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

## Luce bianca fredda



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 4000 K che fornisce una luce bianca vivida.

## Accensione immediata




Le lampadine a LED Philips offrono il loro pieno livello di luminosità subito dopo l'accensione. Niente più accensione lenta e attese.

## Senza emissione di raggi UV o IR



La luce non ha alcuna componente a infrarossi, quindi non viene irradiato calore. Non è inoltre presente alcuna componente a raggi ultravioletti. Queste due caratteristiche fanno sì che questa luce non causi sbiadimenti su tessuti o altri oggetti.

## Fino al 80% di risparmio energetico



Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, consente un rapido ritorno dell'investimento, di risparmiare denaro anno dopo anno e aiutare a proteggere l'ambiente.

## Durata di vita media di 30.000 ore



Con una durata fino a 30.000 ore, è possibile ridurre il fastidio di dover cambiare spesso i tubi e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 30 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Forma: Tubo
- Forma della lampada: PL-C
- Attacco: G24d-3
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 17,1 cm
- Larghezza: 3,4 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 30.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1000 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 105 lm/W

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 8,5 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 17,06 cm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 465212
- Compatibilità del ballast: EM

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696733714
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,12 kg
- Altezza: 20,3 cm
- Lunghezza: 4,1 cm
- Larghezza: 4,1 cm
- Codice materiale (12NC): 929001201301



Data di rilascio:  
2024-06-15  
Versione: 0.887

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)