

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 60 W G93 E27

LED

2700K

806 lm

15000 h

Non regolabile



8718696742457



## Una lampadina senza eguali

Forme familiari che conosci e ami. Ti offrono l'aspetto classico delle lampade a incandescenza, consumando circa l'80% di energia in meno. L'ampia apertura del fascio luminoso consente una distribuzione perfetta e completa della luce.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

### Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

# In evidenza

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette

per l'illuminazione generale delle stanze.

## LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Forma: Globo
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 9,5 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5 s
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700 K
- Flusso luminoso: 806 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115,00 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 115 lm/W
- Conformità a RoHS EU: Sì

## Informazioni sulla confezione

- Famiglia di prodotti: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Nome prodotto: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

## Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.51

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Consumo energetico: 7 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 14 cm

#### Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1825194
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60 Hz
- Dimmerabile: No
- Attacco: E27

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696742457
- Peso netto: 0,07 kg
- Peso lordo: 0,15 kg
- Altezza: 19,5 cm
- Lunghezza: 10,4 cm
- Larghezza: 10,4 cm



Data di rilascio: 2024-11-21  
Versione: 0.729

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)