

PHILIPS

Lampadina candela
trasparente a filamento 40
W B35 E14 x4

LED


2700K

470 lm

15000 h



8718699696931



Un design pensato per distinguersi

Le lampadine a oliva trasparenti a LED di Philips offrono un effetto di luce bello e vivace, nonché una durata davvero eccezionale. Belle sia accese che spente, queste lampadine sono perfette per apparecchi di illuminazione con attacco piccolo (E14).

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Forma e dimensioni simili a una lampadina oliva a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED Oliva a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 9,7 cm
- Larghezza: 3,5 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Altre caratteristiche

- Efficienza: 109 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699696931
- EOC: 871869969693100
- Nome prodotto: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND4PF/6DIS

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 9,7 cm

8718699696931

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:
387402

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699696931
- Peso netto: 0,06 kg
- Peso lordo: 0,1 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,2 cm
- Larghezza: 12,3 cm



Data di rilascio:
2025-03-19
Versione: 0.472

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com