

# PHILIPS

Faretto 20 W MR11  
GU4

LED

2700K

184 lm

25000 h



8718699774059



## Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento

### LED di alta qualità con una durata decennale

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

# In evidenza

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

## Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

## Pensata per il comfort dei tuoi occhi



È facile percepire un'illuminazione aggressiva che affatica gli occhi, così come una troppo luminosa che ti abbaglia. Quando troppo tenue invece si può anche percepire uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo spazio con LED progettati appositamente per il comfort degli occhi cheti permettono di creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU4
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Bulb Material: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 4 cm
- Larghezza: 3,6 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 184 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

#### Altre caratteristiche

- Efficienza: 80 lm/W

#### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Nome prodotto: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: 12V AC electronic V
- Wattaggio: 2,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 20 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 3,95 cm

#### Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 400 cd

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 391909

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699774059
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,03 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 3,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio: 2025-01-14  
Versione: 0.344

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)