

PHILIPS

Riflettore 60 W R50
E14

LED

2700K

320 lm

15000 h

Regolabile



8718699774219



Luce LED con una durata di vita elevata e con fascio chiaro mirato

Questa lampada LED direzionale con un fascio mirato di luce bianca calda è la soluzione ideale per la sostituzione dei riflettori tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

In evidenza

Luce calda come le lampadine incandescenti.



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione in casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E14
- Tipo di vetro: Trasparente
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8,4 cm
- Larghezza: 5 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 320 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Efficienza: 74 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699774219
- EOC: 871869977421900
- Nome prodotto: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D RF D SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8,4 cm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 550 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:
397589

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699774219
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC):
929001891255



Data di rilascio:
2024-09-18
Versione: 0.185

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com