

PHILIPS

Faretto 120 W R7S

LED

4000 K

2000 lm

15000 h

Regolabile



8718699776039



Luce LED lineare, d'intensità dimmerabile con angolo di 300 gradi

Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un faretto alogeno
- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina lineare alogena

In evidenza

Luce bianca fredda



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 4000 K che fornisce una luce bianca vivida.

Sostituisce i riflettori alogeni



Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la capsula LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione dei faretto alogeni tradizionali.

Sostituisce le lampadine lineari alogene



Grazie al suo design e alla sua forma accattivante, nonché alle dimensioni classiche, questa lampada LED lineare è la soluzione ideale per la sostituzione delle lampade lineari alogene tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11,8 cm
- Larghezza: 2,9 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 2000 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: No

Altre caratteristiche

- Efficienza: 142 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699776039
- EOC: 871869977603900
- Nome prodotto: LED 120W R7S 118mm CW D 1PF/12

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 14 W
- Wattaggio lampada equivalente: 120 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699776039
- Peso netto: 0,14 kg
- Peso lordo: 0,17 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11,8 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 397583
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere



Data di rilascio: 2025-01-11
Versione: 0.215

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com