

# PHILIPS

## Faretto 100 W R7S

LED

3000 K


1600 lm

15000 h

Regolabile



8718699780371



## Luce LED lineare, d'intensità dimmerabile con angolo di 300 gradi

Questo innovativo LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade R7S alogene, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico.

**Luce di qualità elevata**

- Luce energizzante fredda

# In evidenza

## 3500 K [lampade a LED]



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3500 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione di casa e perfetta per rilassarsi.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Finitura lampadina: Trasparente
- Bulb Material: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11,8 cm
- Larghezza: 2,9 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 1600 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

## Varie

- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 114 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Nome prodotto: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.8
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 14 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11,8 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:  
397578

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699780371
- Peso netto: 0,09 kg
- Peso lordo: 0,11 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio: 2025-01-13  
Versione: 0.450

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)