

# PHILIPS

Lampadina candela  
smerigliata a filamento 25  
W B35 E14 x2

LED

2700K

250 lm

15000 h



8718699782078



## Luce bianca calda senza compromessi sulla qualità

Forme classiche che conosci e ami. Consumano fino all'85% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

### LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

# In evidenza

**Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard**



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw

this copy again for all of these. Does not read well.

**Perfette per l'illuminazione generale**



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

**Progettata per il comfort dei tuoi occhi**



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: No

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 9,7 cm
- Larghezza: 3,5 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 113 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699782078
- EOC: 871869978207800
- Nome prodotto: LED classic 25W B35 E14 WW FR ND 2SRT6

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.41
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2,2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 9,7 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 387381

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699782078
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 8,5 cm



Data di rilascio:  
2025-03-17  
Versione: 0.489

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)