

# PHILIPS

## Faretto 60 W R7S

LED

3000 K

810 lm

15000 h



8719514303812



## Prova la luce LED di colore bianco caldo

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design sobrio ed elegante, questa lampada è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Fino all'80% di risparmio energetico

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

# In evidenza

**Luce calda come le lampadine incandescenti.**



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione in casa.

**Fino all'80% di risparmio energetico**



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

**Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni**

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: R7s
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Bulb Material: Plastica

### Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11,8 cm
- Larghezza: 1,5 cm

### Aspetto e finitura

- Materiale: Plastica

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000
- Durata nominale: 15.000 ore

### Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 810 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Altre caratteristiche

- Efficienza: 112 lm/W

#### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514303812
- EOC: 871951430381200
- Nome prodotto: LED 60W R7S 118mm WH ND SRT4

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7,2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11,8 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 624213

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514303812
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,03 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio: 2025-01-13  
Versione: 0.353

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)