

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 60 W ST64 E27

LED

2200 - 2700 K

806 lm

15000 h

Regolabile



8719514323919



## Scopri una luce bianca calda LED e regolabile

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Fino al 90% di risparmio energetico

### **Crea la luce giusta per la tua casa**

- Perfette per l'illuminazione generale

# In evidenza

## Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce.

Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 6,4 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, WarmGlow

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 136 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Nome prodotto: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 5,9 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514323919
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 17,7 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7,5 cm

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 14 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 453250



Data di rilascio:  
2025-03-20  
Versione: 0.421

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)