

# PHILIPS

Plafoniera Super  
Slim 18 W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco

Intensità regolabile;  
impermeabile



8719514327269



## Un accessorio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Crea l'atmosfera giusta cambiando la luminosità. La plafoniera LED Philips SceneSwitch ti consente di alternare facilmente tre impostazioni di luminosità perfette per ogni momento. Non sono richiesti dimmer o installazioni aggiuntive. Tutto ciò che devi fare è premere il tuo interruttore.

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

### Crea l'abbinamento perfetto

- Progettazione super sottile

### Facile da usare

- Ideale per il posizionamento a parete o a soffitto, questo apparecchio per illuminazione ti consente di dare uno stile personalizzato ai tuoi interni.
- Facile installazione

### Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce



8719514327269

**Di prima qualità**

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

# In evidenza

## Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

## Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

## Montaggio flessibile a parete o a soffitto

### Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

### Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Impermeabile

#### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 92 mA
- Efficienza: 83 lm/W

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,58 kg
- Altezza: 2,3 cm
- Lunghezza: 30 cm
- Larghezza: 30 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 300 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1500
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514327269
- Peso netto: 0,59 kg
- Peso lordo: 0,69 kg
- Altezza: 30 cm
- Lunghezza: 2,8 cm
- Larghezza: 29,5 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.362

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)