

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 40 W A60 E27

Ultra efficiente

4000 K

485 lm

50000 h

Light that's **easy**  
on your eyes  EyeComfort®



\*Designed for the comfort of your eyes.  
See below for more information.

8719514343740



## Il LED a oliva con luce chiara aggiunge un tocco in più alla tua casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

### Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Lampada LED classica in vetro

# In evidenza

## Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

## Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

## Design con vetro trasparente

Il design che preferisci, le prestazioni che ti aspetti. Design classici in vetro trasparente che ricreano l'eleganza della luce brillante delle lampadine tradizionali, perfetta in tutta la casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,5 cm
- Larghezza: 6 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 485 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514343740
- EOC: 871951434374000
- Nome prodotto: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,5 cm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1370028

8719514343740

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514343740
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC):  
929003066501



Data di rilascio:  
2024-08-23  
Versione: 0.237

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)