PHILIPS

Lampadina trasparente a filamento 60 W A60 E27

Ultra efficiente

3000 K

840 lm

50000 h

Light that's **easy** on your eyes

EyeComfort*



8719514343788

A↑G A

Il LED a oliva con luce chiara aggiunge un tocco in più alla tua casa

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine tradizionali.

Adotta una soluzione sostenibile

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Lampada LED classica in vetro

In evidenza

Risparmio energetico fino al 90%
Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

Lampada di lunga durata: fino a 50 anni
Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

Design con vetro trasparente
Il design che preferisci, le prestazioni che ti aspetti. Design classici in vetro trasparente che ricreano l'eleganza della luce brillante delle lampadine tradizionali, perfetta in tutta la casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 10,5 cm
- Larghezza: 6 cm

Aspetto e finitura
- Materiale: Vetro

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 500.000
- Durata nominale: 50.000 ore

Informazioni ambientali
- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 840 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

Varie
- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

Altre caratteristiche
- Efficienza: 210 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Nome prodotto: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 10,5 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1370029

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514343788
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm
- Codice materiale (12NC): 929003066701

Data di rilascio: 2024-07-25
Versione: 0.374

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.