

# PHILIPS

Applique Python  
6 W

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

2700K

Antracite

Sensore; impermeabile

8719514417632



## Illumina automaticamente il tuo ingresso

La lampada a parete cilindrica Philips Calgary in acciaio inossidabile lucido conferisce un tocco moderno alla tua parete. Illumina il tuo ingresso con una luce calda e diffusa. È dotata di un sensore di movimento che la fa accendere automaticamente al passaggio di una persona.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

### **Luce LED all'avanguardia**

- 5 anni di garanzia sul sistema LED
- Luce LED di qualità elevata

### **Di prima qualità**

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### **Progettati per esterni**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

### **Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza

**Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore**



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

**5 anni di garanzia sul sistema LED**



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

**Luce LED di qualità elevata**



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

**Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici**




Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

**IP44: adatto a ogni condizione climatica**



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

**Luce bianca calda 2700 K**



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Acciaio inossidabile

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: Sì
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per montaggio verticale e orizzontale: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Ideale per il montaggio a soffitto/pavimento: No
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: No
- Parte superiore angolabile (sinistra-destra): No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: Sì
- Impermeabili: Sì
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

#### Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Impermeabile

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,48 kg
- Altezza: 21,5 cm
- Lunghezza: 17,1 cm
- Larghezza: 9,5 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 450
- Colore della luce: 2700
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417632
- Peso netto: 0,48 kg
- Peso lordo: 0,57 kg
- Altezza: 23 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Larghezza: 18 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.292

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)