

# PHILIPS

Plafoniera Ozzi<sup>t</sup>  
36 W

Lampade da soffitto


2700K

Nero

Regolabile



8719514432086



## Un apparecchio. Due zone luminose. Tre impostazioni.

Questa plafoniera nera elegante e sottile è progettata per abbinarsi al tuo stile. Le linee rotonde e nitide della luce principale sono accentuate da una tenue luce lineare laterale. Entrambe le luci lavorano insieme per creare 3 esclusive impostazioni di luce bianca fredda da 2700 k per un bellissimo effetto luminoso uniforme. La lampada è disponibile in 3 dimensioni e quindi si adatta perfettamente a qualsiasi stanza della tua casa. È dotata anche di una pratica funzione di memoria che può richiamare la tua ultima impostazione. La plafoniera Ozzi<sup>t</sup> è bella sia da accesa che da spenta.

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

### Crea l'abbinamento perfetto

- Progettazione super sottile

### Facile da usare

- Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente
- Facile installazione

### Effetto luminoso

- Luce a doppia zona

# In evidenza

## Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

## Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

## Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente

Sia che tu preferisca una luce soffusa e calda per serate intime o una luce bianca brillante per una maggiore concentrazione, il sistema memorizza le tue impostazioni preferite per poterle selezionare facilmente.

## Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## Luce a doppia zona

Cambiare l'atmosfera nella tua stanza non è mai stato così facile. La plafoniera LED a doppia zona SceneSwitch di Philips ti consente di creare l'atmosfera giusta con tre impostazioni uniche. La combinazione tra la luce principale e la luce lineare laterale ti offre le opzioni perfette per stare in compagnia, per concentrarti o per momenti di intimità. Non occorre alcun dimmer né richiede un'installazione: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

#### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 180 mA
- Efficienza: 108 lm/W

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,55 kg
- Altezza: 5,5 cm
- Lunghezza: 50 cm
- Larghezza: 50 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 500 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 3900
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514432086
- Peso netto: 1,55 kg
- Peso lordo: 2,15 kg
- Altezza: 52,8 cm
- Lunghezza: 5,9 cm
- Larghezza: 52,5 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.265

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.