

# PHILIPS

Lampada portatile  
Cicero

Luci portatili

5000 K

Nero

Regolabile



8719514443730



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Con il suo design robusto e le prestazioni ottimali, la lampada da scrivania LED Philips Performance è l'apparecchio d'illuminazione ideale che fornisce qualità e luminosità in qualunque punto della casa. La luce è confortevole e non arreca fastidio agli occhi.

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

# In evidenza

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di

prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro

vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 30.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci portatili
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 1200 mA
- Efficienza: 30 lm/W

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,36 kg
- Altezza: 19,8 cm
- Lunghezza: 11,5 cm
- Larghezza: 11,5 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 115 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 180
- Colore della luce: 5000
- Tensione di rete: 5 V
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 6
- Codice IP: IP54
- Classe di protezione: Classe III

8719514443730

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514443730
  - Peso netto: 0,36 kg
  - Peso lordo: 0,48 kg
- Altezza: 21,6 cm
  - Lunghezza: 13,7 cm
  - Larghezza: 13,7 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.342

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)