

# PHILIPS

## Downlight

Funzionale

Downlight Meson con tecnologia Interlaced Optics

Abbagliamento ridotto

Comfort aumentato

Bianco



8720169173484



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Illumina il tuo spazio con il Downlight LED Philips EyeComfort che offre una sorgente luminosa confortevole che non affatica i tuoi occhi.

### Facile da usare

- Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e sottile.

### Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

### LED di alta qualità con una durata decennale

- Riverbero ridotto, comfort aumentato.

# In evidenza

## Adatto per soffitti bassi Design sottile Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

## EyeComfort con tecnologia Interlaced Optics

La tecnologia Interlaced Optics migliora l'esperienza globale di illuminazione nella vita di tutti i giorni. La tecnologia delle microlenti è caratterizzata da motivi 3D che aiutano a diffondere la luce e la distribuiscono

in modo uniforme, riducendo significativamente l'abbagliamento. Questa una fonte di luce è morbida e uniforme, piacevole per gli occhi, e inoltre ridistribuisce la luce in modo che ci sia meno riverbero nell'area illuminata.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 7.500

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 114 mA
- Efficienza: 77 lm/W

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,125 kg
- Lunghezza incasso: 15 cm
- Larghezza incasso: 15 cm
- Altezza: 3,5 cm
- Lunghezza: 16,5 cm
- Distanza incasso: 11,7 cm
- Larghezza: 16,5 cm

## Service

- Garanzia: 1 anno

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 165 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1280
- Colore della luce: 4.000 K
- Tensione di rete: 220-240 V
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 16.5
- Codice IP: IP20

- Classe di protezione: Classe II

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169173484
- Peso netto: 0,13 kg
- Peso lordo: 0,16 kg
- Altezza: 16,6 cm
- Lunghezza: 4,2 cm
- Larghezza: 17,6 cm
- Codice materiale (12NC): 929003282901



Data di rilascio:  
2024-07-25  
Versione: 0.310

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)