

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 75 W A60 E27

Ultra efficiente

2700K

1095 lm

50000 h



8720169187818



## illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED Philips all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierai subito sui costi energetici e ridurrai la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della tua illuminazione.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Fino al 90% di risparmio energetico
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

# In evidenza

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

## Lampada di lunga durata: fino a 50 anni



Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1095 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169187818
- EOC: 872016918781800
- Nome prodotto: LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 5,2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169187818
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,4 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1442617



Data di rilascio: 2025-03-11  
Versione: 0.460

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)