

PHILIPS

Lampadina smerigliata a
filamento 75 W A60 E27

Ultra efficiente

4000 K

1095 lm

50000 h



8720169187931



illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED Philips all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierai subito sui costi energetici e ridurrai la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della tua illuminazione.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Fino al 90% di risparmio energetico
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

Lampada di lunga durata: fino a 50 anni



Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1095 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169187931
- EOC: 872016918793100
- Nome prodotto: LED CLA 75W A60 E27 4000K FR UE SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 5,2 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169187931
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,4 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1442623



Data di rilascio:
2025-03-10
Versione: 0.462

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com