

# PHILIPS

Lampadina trasparente a  
filamento 60 W G95 E27

Ultra efficiente

2700K

840 lm

50000 h



8720169202702



## illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED Philips all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierai subito sui costi energetici e ridurrai la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della tua illuminazione.

### **Luce di qualità elevata**

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### **Adotta una soluzione sostenibile**

- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente
- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

# In evidenza

## LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

### Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

### Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

Con una durata di 50.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 50 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 9,5 cm

## Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 840 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169202702
- EOC: 872016920270200
- Nome prodotto: LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 4 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 14 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:  
1442640

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169202702
- Peso netto: 0,06 kg
- Peso lordo: 0,11 kg
- Altezza: 18,2 cm
- Lunghezza: 13,1 cm
- Larghezza: 10,3 cm
- Codice materiale (12NC):  
929003642501



Data di rilascio:  
2024-08-13  
Versione: 0.421

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)