

PHILIPS

Lampadina smerigliata a
filamento 75 W A60 E27 x3

LED

4000 K

1055 lm

15000 h



8720169256873



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sull'imballo dei prodotti Philips.
- Non contiene mercurio

In evidenza

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione

contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, rewiw this copy again for all of these. Does not read well.

Senza emissione di raggi UV o IR

Il fascio di luce non ha alcuna componente a infrarossi, quindi non viene irradiato calore. Non è inoltre presente alcuna componente a raggi ultravioletti. Queste due caratteristiche fanno sì che questa luce non sbiadisca tessuti o altri oggetti.

Non contiene mercurio



L'assenza di mercurio ne consente lo smaltimento tra i rifiuti non pericolosi, una caratteristica che offre un modo semplice per rendere il tuo spazio più sostenibile.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Altre caratteristiche

- Efficienza: 124 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169256873
- EOC: 872016925687300
- Nome prodotto: LED CLA 75W A60 E27 CW FR ND 3PF/6 DISC

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio: 8,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 75 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,4 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169256873
- Altezza: 14,9 cm
- Lunghezza: 7,6 cm
- Peso netto: 0,11 kg
- Larghezza: 21,6 cm
- Peso lordo: 0,16 kg



Data di rilascio:
2025-03-07
Versione: 0.308

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com