

PHILIPS

Faretto a soffitto/
parete Idris 2x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Bianco

ClickFix; impermeabile



8720169299092



Elegante luce progettata per il bagno

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata. Con un design resistente all'umidità con grado di protezione IP44, è la scelta perfetta per aggiungere stile al tuo bagno.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Lampadina non inclusa

Facile installazione

- Facile montaggio con ClickFix

Facile da usare

- Ideale per il posizionamento a parete o a soffitto, questo apparecchio per illuminazione ti consente di dare uno stile personalizzato ai tuoi interni.

Sicurezza

- Resistenza all'umidità

Materiale e finitura

- Materiali di alta qualità

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Facile montaggio con ClickFix




Installa la tua lampada spot facilmente e da solo. Grazie a ClickFix, non occorrono mani in più. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili, quindi fare clic e fissare la lampada con un solo gesto.

Montaggio flessibile a parete o a soffitto

Resistenza all'umidità

Grazie alla resistenza all'umidità puoi usare tranquillamente questo prodotto in bagni, cucine, terrazzi e altri spazi in cui l'umidità potrebbe costituire un problema.

Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 100 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,429 kg
- Altezza: 8 cm
- Lunghezza: 24 cm
- Larghezza: 12 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: No
- Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5 W
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Numero di sorgenti luminose: 2

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169299092
- Peso netto: 0,43 kg
- Peso lordo: 0,5 kg
- Altezza: 34 cm
- Lunghezza: 7,6 cm
- Larghezza: 9,6 cm



Data di rilascio:
2025-02-26
Versione: 0.161

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com