



8720169299313





# Luce di alta qualità progettata per qualsiasi effetto luminoso

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina a oliva LED E14 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

#### Facilità d'uso

- · Faretto regolabile
- · Lampadina non inclusa

### Facile installazione

· Facile montaggio con ClickFix

#### Facile da usare

 Ideale per il posizionamento a parete o a soffitto, questo apparecchio per illuminazione ti consente di dare uno stile personalizzato ai tuoi interni.

#### Materiale e finitura

· Materiali di alta qualità

# In evidenza

#### Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

#### Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

# Facile montaggio con ClickFix



Installa la tua lampada spot facilmente e da solo. Grazie a ClickFix, non occorrono mani in più. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili, quindi fare clic e fissare la lampada con un solo gesto.

# Montaggio flessibile a parete o a soffitto Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

# Specifiche

# Caratteristiche della lampadina

· Uso previsto: Interno

#### Aspetto e finitura

- · Colore: Nera
- · Materiale: Metallo, Vetro

## Informazioni ambientali

 Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

# Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- · Luce spot regolabile: Sì
- · Montaggio click!FIX: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- · Telecomando incluso: No

#### Caratteristiche luce

 Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2</li>

# Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Corridoio, Cucina, Soggiorno
- · Style: Stile contemporaneo
- · Tipo: Faretti da soffitto/parete
- · EyeComfort: No
- · Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

### Altre caratteristiche

• Corrente assorbita dalla lampadina: 345 mA

#### Dimensioni e peso del prodotto

Peso netto: 0,761 kgAltezza: 14 cmLunghezza: 48 cmLarghezza: 16 cm

### **Service**

· Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

Tensione di rete: AC 220-240Apparecchio dimmerabile: No

LED: NoAttacco: E14

 Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 25 W

· Codice IP: IP20

Classe di protezione: Classe INumero di sorgenti luminose: 3

# Dimensioni e peso della confezione

• EAN/UPC - Prodotto: 8720169299313

Peso netto: 0,76 kg
Peso lordo: 0,9 kg
Altezza: 51 cm
Lunghezza: 12 cm
Larghezza: 13 cm



Data di rilascio: 2025-02-26 Versione: 0.179 © 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.